


# MODÈLE 102-IP

APPUCATION DE MEMBRANE  
BITUME MODIFIE



- ① SUPPORT
- ② SOUS-COUCHE
- ③ SCELLANT ÉLASTOMÈRE
- ④ TABLIER DE BASE MÉTALLIQUE
- ⑤ COUCHE D'APPRÊT
- ⑥ SOUS-COUCHE POUR SOLIN
- ⑦ COUCHE DE FINITION
- ⑧ COUCHE DE FINITION POUR SOLIN
- ⑨ SCELLANT
- ⑩ VIS
- ⑪ GYPSE
- ⑫ PARE-VAPEUR
- ⑬ ISOLANT

ESPACE D'AIR ENTRE LE PONTAGE ET L'ISOLATION	SUPERFICIE QUE LE MODÈLE 101 PEUT VENTILER (12"x12")
1 POUCE À 6 POUCES	PAS RECOMMANDE UTILISER MODÈLE 102
7 POUCE À 12 POUCES	150 PIEDS CARRÉS
13 POUCE À 24 POUCES	150 PIEDS CARRÉS
25 POUCES ET PLUS	150 PIEDS CARRÉS

